

# Abrasifs appliqués - Cylindres



## Cylindres de décapage PREMIUM

pour l'acier, l'acier inoxydable et le PVC



### Application



- + Pour éliminer la rouille, la laque et la protection de bas de caisse, mais aussi pour préparer les surfaces avant la soudure, le brasage et l'anodisation

### Recommandation

- + Excellents résultats à une vitesse de rotation de 2 400 tr/min
- + Respecter la vitesse de rotation maximale

### Avantages

- + Durée de vie optimale et résultat parfait en surface
- + Outil à usage universel
- + Permet un travail aisé et silencieux

Forme	Numéro d'article	Dimension	Spécification	RPM max.	Vitesse recommandée	CDT
 	1LA VL-G 34077301	100 x 100 x 19,1	VL-G GROS	6800	3700	1 Pcs.